



Clé à têtes mobiles, Ouverture: 14X15mm



Données de commande

N° commande	621400 14X15
GTIN	4018754025732
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées ; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive. Têtes mobiles (réglables jusqu'à 220°).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

Description technique

Ø tête D ₂	20,9 mm
Ouverture de clé 1	14 mm
Ø tête D ₁	19,7 mm
Ouverture de clé 2	15 mm
Longueur de clé L	227 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Clé à douilles