



Dresse-meules diamanté avec mandrin CM0, Poids du diamant: 2,4ct



Données de commande

N° commande	599710 2,4
GTIN	9003172494593
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:

Outil standard pour toutes les machines équipées d'une fixation appropriée. Les dresseurs sont **jetables**: ils doivent être remplacés lorsqu'ils ont atteint leur limite d'usure (inversion dans la monture impossible).

Avec pan de clé pour un démontage aisé. Dresse-meules **multigrain** jetable.

Utilisation:

Pour le dressage et le réaffûtage précis de meules afin d'établir ou de rétablir un état défini de l'outil de meulage (concentricité et planéité, profil de meule, structure de surface, comportement d'affûtage). Pour fabrication à l'unité et en séries, assurer une lubrification suffisante. Des rapports de serrage courts (longueur libre < 2xD) évitent les problèmes de vibrations. Pour profils de meules **droits** pour la rectification plane et cylindrique extérieure.

Description technique

Type de dresse-meules	Multigrain
Longueur totale L	42 mm
Poids du diamant	2,4 ct
Pour dimensions de meule	max. Ø500 mm
Ø tête D ₂	14 mm
Abréviation de l'abrasif	D
Type de produit	Dresse-meules

