

**Garant**
**TCGW 110202, BU7220, Type d'arête de coupe: G**

**Données de commande**

N° commande	265445 G
GTIN	4045197895646
Classe d'article	21H

**Description**
**Exécution:**

3 arêtes.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 160 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	G
Nuance	BU7220
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Type d'outils	CBN

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 160 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	TCGW 110202
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		