

Garant
TCGW 110204, BU7220, Type d'arête de coupe: G

Données de commande

N° commande	265448 G
GTIN	4045197895653
Classe d'article	21H

Description
Exécution:

3 dents.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

 Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Description technique

Type d'outils	CBN
Nuance	BU7220
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'arête de coupe	G
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min
Code ISO plaquette	TCGW 110204
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage