



## Clé à têtes mobiles, Ouverture: 16X18mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 621400 16X18  |
| GTIN             | 4018754025763 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées ; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.

Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive. Têtes mobiles (réglables jusqu'à 220°).

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

### Description technique

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Ouverture de clé 2    | 18 mm                  |
| Longueur de clé L     | 249 mm                 |
| Ø tête D <sub>2</sub> | 24,7 mm                |
| Ouverture de clé 1    | 16 mm                  |
| Ø tête D <sub>1</sub> | 22,2 mm                |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Type de produit       | Clé à douilles         |