

Garant
VBGW 160404, BU7220, Type d'arête de coupe: G

Données de commande

N° commande	265466 G
GTIN	4045197895714
Classe d'article	21H

Description
Exécution:

2 dents.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

 Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Description technique

Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Nuance	BU7220
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	CBN
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Type d'arête de coupe	G

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Condition de coupe	Fortement intermittente
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min
Code ISO plaquette	VBGW 160404
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		