


Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, Type: A



Données de commande

N° commande	484408 A
GTIN	2050001956576
Classe d'article	48B

Description

IMPORTANT: l'article est configurable

Dim. nominales: 3.001 - 5.999 mm

Plage de tolérance: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZA; ZB; ZC

Qualité: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Exécution:

Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Remarque(s):

Exemple: 15,8 m6 ou 41,04 + 0,01 / - 0,02.

Étalonnage: L6

Dim. nominales: 3,001 - 5,999 mm

Description technique

Dim. nominales	3,001 - 5,999 mm
Plage de tolérance	A
Plage de tolérance	B
Plage de tolérance	C

Plage de tolérance	CD
Plage de tolérance	D
Plage de tolérance	E
Plage de tolérance	EF
Plage de tolérance	F
Plage de tolérance	FG
Plage de tolérance	G
Plage de tolérance	H
Plage de tolérance	J
Plage de tolérance	JS
Plage de tolérance	M
Plage de tolérance	K
Plage de tolérance	N
Plage de tolérance	P
Plage de tolérance	S
Plage de tolérance	R
Plage de tolérance	T
Plage de tolérance	U
Plage de tolérance	X
Plage de tolérance	V
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	Z
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZC
Plage de tolérance	ZB
Qualité	7
Qualité	8
Qualité	9
Qualité	10

Qualité	11
Qualité	12
Qualité	13
Plage de tolérance	A
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	H
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	JS
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	M
Plage de tolérance	N
Plage de tolérance	P
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	T
Plage de tolérance	U
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	C
Plage de tolérance	CD
Plage de tolérance	D
Plage de tolérance	E
Plage de tolérance	EF

Plage de tolérance	F
Plage de tolérance	FG
Étalonnage	L6
Type de produit	Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Services

Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm	018400 20
Étalonnage DAkKS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm	019620 60
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkKS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm	028340 60
Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm	028300 20