


Calibre pour rainures avec tolérance chiffrée, Type: E



Données de commande

N° commande	484408 E
GTIN	2050001956613
Classe d'article	48B

Description

IMPORTANT: l'article est configurable

Dim. nominales: 17.001 - 20.999 mm

Plage de tolérance: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZA; ZB; ZC

Qualité: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Exécution:

Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Remarque(s):

Exemple: 15,8 m6 ou 41,04 + 0,01 / - 0,02.

Étalonnage: L6

Dim. nominales: 17,001 - 20,999 mm

Description technique

Dim. nominales	17,001 - 20,999 mm
Plage de tolérance	G
Plage de tolérance	A
Plage de tolérance	B

Plage de tolérance	C
Plage de tolérance	CD
Plage de tolérance	D
Plage de tolérance	E
Plage de tolérance	EF
Plage de tolérance	F
Plage de tolérance	FG
Plage de tolérance	H
Plage de tolérance	JS
Plage de tolérance	J
Plage de tolérance	K
Plage de tolérance	M
Plage de tolérance	P
Plage de tolérance	N
Plage de tolérance	R
Plage de tolérance	S
Plage de tolérance	U
Plage de tolérance	T
Plage de tolérance	V
Plage de tolérance	X
Plage de tolérance	Z
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	ZB
Plage de tolérance	ZC
Qualité	7
Qualité	8
Qualité	9
Qualité	10

Qualité	11
Qualité	12
Qualité	13
Plage de tolérance	A
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	H
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	JS
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	M
Plage de tolérance	N
Plage de tolérance	P
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	T
Plage de tolérance	U
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	C
Plage de tolérance	CD
Plage de tolérance	D
Plage de tolérance	E
Plage de tolérance	EF

Plage de tolérance	F
Plage de tolérance	FG
Étalonnage	L6
Type de produit	Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Services

Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 60 mm	018400 60
Étalonnage DAkKS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm	019620 60
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 60 mm	028300 60
Étalonnage DAkKS Tampon lisse double Ø maximal 60 mm	028340 60