



FlexiVision 100 avec poignée de caméra FlexiScope 3, Type: BASIC



Données de commande

N° commande	492864 BASIC
GTIN	
Classe d'article	49C

Description

Exécution:

FlexiVision 100 est une unité de base de caméra conçue pour les applications industrielles. Grâce à ses fonctions variées, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les images pendant l'inspection, ce qui permet de procéder au contrôle avec plus d'efficacité et de fiabilité. Affichage directement sur l'écran HD (un ordinateur n'est pas nécessaire). Possibilité d'enregistrement des images sur clé USB. Possibilité de combiner une poignée de caméra FlexiScope 3 et une tête de caméra HD.

Avec poignée de caméra FlexiScope 3 pour l'utilisation de toutes les sondes FlexiScope 2 et 3. La source d'éclairage LED est intégrée dans la poignée.

Avantage(s):

- **Résolution full HD (1920×1080)**
- **Documentation images**

Livraison:

Unité de base de caméra FlexiVision 100, poignée de caméra FlexiScope 3 avec câble DVI, clé USB, bloc d'alimentation, matériel de nettoyage et mallette de transport.

Accessoire(s):

Sondes FlexiScope 2 et 3 492876 - 492889.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Endoscopes

Accessoires

Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale Longueur sonde 150 mm	492886 150
Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée en droite ligne Longueur sonde 110 mm	492878 110
Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée latérale Longueur sonde 110 mm	492888 110
Sondes FlexiScope 2 et 3 pour poignée de caméra, visée en droite ligne Longueur sonde 135 mm	492877 135