



Jeu de forets multi-usages en carbure, Ø foret: 4-10mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 787050 4-10 |
| GTIN | 9002741011346 |
| Classe d'article | 76G |

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs**. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Contenu:

1 foret de chaque: Réf. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Remarque(s):

Attention – à utiliser sans percussion!

Description technique

| | |
|-------------------|-----------|
| Nombre de forets | 5 |
| Ø foret | 4 - 10 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|---|-----------------------------|
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Pas de perçage à percussion |
| Queue | Queue cylindrique |
| Type de produit | Forets multi-usages |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Foret multi-usage en carbure Ø foret 10 mm | 787040 10 |
| Foret multi-usage en carbure Ø foret 5 mm | 787040 5 |
| Foret multi-usage en carbure Ø foret 6 mm | 787040 6 |
| Foret multi-usage en carbure Ø foret 4 mm | 787040 4 |
| Foret multi-usage en carbure Ø foret 8 mm | 787040 8 |