

**Foret multi-usage en carbure, Ø foret: 10mm****Données de commande**

N° commande	787040 10
GTIN	9002740008170
Classe d'article	76G

**Description****Exécution:**

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs**. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

**Utilisation:**

**Forage rotatif** précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

**Remarque(s):**

**Attention – à utiliser sans percussion!**

**Description technique**

Longueur totale	120 mm
Ø foret	10 mm
Longueur hélice	80 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages