




## Jeu de forets multi-usages en carbure longs, Ø foret: 6-12mm



### Données de commande

N° commande	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec **tranchants très acérés et très durs**. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage. Longueur totale 400 mm, longueur d'hélice 300 mm.

#### Utilisation:

**Forage rotatif** précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

#### Contenu:

1 foret de chaque: Réf. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

#### Remarque(s):

**Attention – à utiliser sans percussion!**

### Description technique

Nombre de forets	4
Ø foret	6 - 12 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets multi-usages

### Accessoires

Foret multi-usage en carburelong Ø foret 8 mm	787045 8
Foret multi-usage en carburelong Ø foret 10 mm	787045 10
Foret multi-usage en carburelong Ø foret 12 mm	787045 12
Foret multi-usage en carburelong Ø foret 6 mm	787045 6