



Pince coupante diagonale à forte démultiplication, hautes performances, TwinForce[®], polie, avec gaine, Longueur totale: 180mm



Données de commande

N° commande	723180 180
GTIN	4003773074779
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation noyée, avec construction à double articulation excentrique.

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatériau.

Avantage(s):

Pince coupante diagonale à forte démultiplication de qualité, avec 50 % d'effort en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales classiques de taille identique. Les taillants retraités réduisent l'effort nécessaire.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	5,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	3 mm
Référence fabricant	TwinForce
Norme	DIN ISO 5749

Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Pince noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	oui
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante