

**Coupe-boulons, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	722000 200
GTIN	4003773033172
Classe d'article	73F

**Description****Exécution:**

Branches trempées par induction (env. 64 HRC), démultiplication extrême pour un effort minimum.

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

**Norme:**

**DIN ISO 5743**

**Matière(s):**

Acier électrique au vanadium, forgé et trempé en plusieurs passes.

**Description technique**

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	3 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	1 - 6 mm
Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3,5 mm
Norme	DIN ISO 5743
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid

Tête	poli
Type de produit	Pince coupante