



## Foret multi-usage en carbure, Ø foret: 6 mm



### Données de commande

N° commande	787000 6
GTIN	4002395378135
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Plaquettes en carbure **avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage**. Pré-perçage très précis **grâce à un affûtage centré**. Queue en acier spécial traité.

#### Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:

- **Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.**
- **Carrelage, céramique, marbre, verre.**
- **Ferrailles dans le béton.**

#### Remarque(s):

- **Attention: à utiliser sans percussion!**
- **Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.**

Queue: Queue cylindrique

Longueur hélice: 60 mm

Longueur totale: 100 mm

### Description technique

Longueur totale	100 mm
Longueur hélice	60 mm
Ø foret	6 mm
Nombre de dents Z	2
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique

Type de produit

Forets multi-usages