



## Trépan à plaquettes en carbure sans foret à centrer, Ø de perçage: 50mm



### Données de commande

N° commande	788000 50
GTIN	4002395312566
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Couronne avec **plaquettes en carbure brasé rectifiées au diamant**.

Avec filetage intérieur M16 pour queues 788022.

#### Utilisation:

Pour le forage de trous plus grands avec des **perceuses à percussion ou des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc.

### Description technique

Ø de perçage	50 mm
Longueur totale	58 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Type de produit	Outils à trépaner

## Accessoires

Foret à centrer Longueur 120 mm

788070 120

Mandrin d'entraînement pour trépan Longueur totale 105 mm

788022 105