



## Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée avec gaine, Longueur totale: 110mm



### Données de commande

N° commande	724200 110
GTIN	4003773029649
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.

Pince chromée, branches avec gaine multimatière. Avec ressort d'ouverture.

#### Norme:

**DIN ISO 5749**

#### Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

### Description technique

Longueur totale	110 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,2 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3 mm
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Avec ressort d'ouverture	oui
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince coupante