



## Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée avec gaine, Longueur totale: 125mm



### Données de commande

N° commande	724200 125
GTIN	4003773005315
Classe d'article	73F

### Description

**Exécution:**

Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.

Pince chromée, branches avec gaine multimatériau.

**Norme:**

**DIN ISO 5749**

**Matière(s):**

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

### Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	0,6 mm
Longueur totale	125 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	2,5 mm
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Avec ressort d'ouverture	non
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince coupante