



Pince coupante frontale polie, Longueur totale: 160mm



Données de commande

N° commande	721100 160
GTIN	4003773040620
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante avec articulation courte. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC). Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Capacité de coupe élevée grâce à des rapports de transmission optimaux.

Norme:

DIN ISO 5748

Matière(s):

Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé, trempé en plusieurs passes.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,5 mm
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Norme	DIN ISO 5748
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid

Tête	poli
Type de produit	Pince coupante