

**Garant**

**Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine,  
Longueur totale: 180mm**



## Données de commande

N° commande	723040 180
GTIN	4045197416995
Classe d'article	71B

## Description

### Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

### Utilisation:

Pour tous types de fils (pince résistante même pour la coupe des fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

### Norme:

**DIN ISO 5749**

### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

## Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,2 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,8 mm
Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,7 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante