

Garant**Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm**

Données de commande

N° commande	724840 140
GTIN	4045197417015
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,8 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	2,8 mm
Longueur totale	140 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée

Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante