



Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform, Nombre de tournevis: 6



Données de commande

N° commande	660110 6
GTIN	4013288102263
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.

Manche Kraftform en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

Lame en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; **extrémité revêtue diamant**.
Lame profilée 6 pans à partir de la réf. 5,5 pour prise de clé, surface chromée matte.

Avantage(s):

- **Résistance à l'usure maximale et forces d'éjection réduites grâce au revêtement diamant.**
- **Travail rapide et ergonomique grâce au manche Kraftform.**
- **Importante transmission de force grâce aux zones souples intégrées.**
- **Protection anti-glissement.**
- **Indication du symbole de vis et de la taille sur le capuchon.**

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Contenu:

1 tournevis de chaque 660100: Réf. 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

Description technique

Nombre de tournevis	6
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Porte-embouts de vissage Type 1	666425 1
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 5,5 mm	660100 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 3,5 mm	660100 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 10 mm	660100 10
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 7 mm	660100 7
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 4 mm	660100 4
Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform Largeur embout (b) 9 mm	660100 9