



## Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée isolées VDE, Longueur totale: 180mm



### Données de commande

N° commande	723500 180
GTIN	4003773022985
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu.  
Pince chromée, branches avec gaine multimatériau.

**Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

#### Norme:

**DIN ISO 5749**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

### Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,8 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,7 mm
Longueur totale	180 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante