

Garant**Tête interchangeable, Type: 2,5****Données de commande**

N° commande	729624 2,5
GTIN	4045197200082
Classe d'article	71B

Description**Exécution:**

- **Sertissage précis grâce à la course linéaire.**
- **Applications multiples et coûts réduits grâce au système de changement rapide sans outil.**
- **Garantie d'excellents résultats de sertissage constants suivant DIN ou EN grâce aux têtes interchangeables ajustées en usine et au blocage automatique intégré dans l'outil de base.**
- **Assise toujours correcte du contact dans la matrice de sertissage grâce à un positionnement sûr des contacts.**
- **Idéals pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles grâce à la forme compacte et maniable.**

Avec **butée d'isolation pour un positionnement sûr du contact.**

Utilisation:

Pour connecteurs électroniques.

Adapté(s) pour:

Outil de base 729611. Languettes et embouts: F2,8, F4,8, F6,3 et F9,5; GHW Contacts plats: AFK et AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 et ELO; Kostal: contacts LKS 1,5 et SLK 2,8.

Description technique

Pour section de conducteur	0,5 - 2,5 mm ²
Type de produit	Sertisseuse

