

Garant
Tête interchangeable, Type: 10

Données de commande

N° commande	729626 10
GTIN	4045197293015
Classe d'article	71B

Description
Exécution:

Pressage parallèle exact avec 4 mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Pressage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.

- **Sertissage précis grâce à la course linéaire.**
- **Applications multiples et coûts réduits grâce au système de changement rapide sans outil.**
- **Garantie d'excellents résultats de sertissage constants suivant DIN ou EN grâce aux têtes interchangeables ajustées en usine et au blocage automatique intégré dans l'outil de base.**
- **Assise toujours correcte du contact dans la matrice de sertissage grâce à un positionnement sûr des contacts.**
- **Idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles grâce à la forme compacte et maniable.**

Utilisation:

Pour embouts de câbles.

Adapté(s) pour :

Outils de base GARANT 729611.

Remarque(s):

Autres têtes interchangeables disponibles sur demande.

Pour section de conducteur: 0,08 - 10 mm²

Description technique

Pour section de conducteur

0,08 - 10 mm²