

**Garant****Tête interchangeable, Type: 16****Données de commande**

N° commande	729626 16
GTIN	4045197293022
Classe d'article	71B

**Description****Exécution:**

**Pressage parallèle** exact avec 4 mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Pressage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.

- **Sertissage précis grâce à la course linéaire.**
- **Applications multiples et coûts réduits grâce au système de changement rapide sans outil.**
- **Garantie d'excellents résultats de sertissage constants suivant DIN ou EN grâce aux têtes interchangeables ajustées en usine et au blocage automatique intégré dans l'outil de base.**
- **Assise toujours correcte du contact dans la matrice de sertissage grâce à un positionnement sûr des contacts.**
- **Idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles grâce à la forme compacte et maniable.**

**Utilisation:**

Pour embouts de câbles.

**Adapté(s) pour :**

Outils de base GARANT 729611.

**Remarque(s):**

Autres têtes interchangeables disponibles sur demande.

Pour section de conducteur: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Description technique**

Pour section de conducteur

2,5 - 16 mm<sup>2</sup>