



## Pince à sertir MultiCrimp® avec porte-profil, Nombre de profils interchangeables: 3



### Données de commande

N° commande	729650 3
GTIN	4003773066927
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Pince à sertir avec système à changement rapide pour une utilisation mobile. Le porte-profil rond séparé contient 3 ou 5 matrices de sertissage pour les applications les plus courantes. Pince brunie, branches avec gaine multimatière.

- **Changement des matrices de sertissage rapide et sans outils.**
- **Un seul outil pour les applications de sertissage les plus courantes.**
- **Résultats de sertissage identiques à ceux de profils montés fixement.**

#### Livraison:

Pince à sertir avec porte-profil rond et 3 ou 5 matrices de sertissage.

Longueur totale: 250 mm

Pour embouts de câble: 0,25 – 6,0 mm<sup>2</sup>

Pour cosses et connecteurs isolés: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Pour languettes non isolées: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

### Description technique

Pour embouts de câble	0,25 – 6,0 mm <sup>2</sup>
Nombre de profils interchangeables	3
Pour cosses et connecteurs isolés	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Longueur totale	250 mm

Pour languettes non isolées	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Référence fabricant	MultiCrimp
Type de produit	Crimpzange