



Pince à sertir MultiCrimp® avec porte-profil, Nombre de profils interchangeables: 5



Données de commande

N° commande	729650 5
GTIN	4003773066934
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Pince à sertir avec système à changement rapide pour une utilisation mobile. Le porte-profil rond séparé contient 3 ou 5 matrices de sertissage pour les applications les plus courantes. Pince brunie, branches avec gaine multimatière.

- **Changement des matrices de sertissage rapide et sans outils.**
- **Un seul outil pour les applications de sertissage les plus courantes.**
- **Résultats de sertissage identiques à ceux de profils montés fixement.**

Livraison:

Pince à sertir avec porte-profil rond et 3 ou 5 matrices de sertissage.

Longueur totale: 250 mm

Pour embouts de câble: 0,25 – 6,0 et 10; 16; 25 mm²

Pour cosses et connecteurs isolés: 0,5 - 6 mm²

Pour languettes non isolées: 0,5 - 6 mm²

Pour cosses et connecteurs non isolés: 0,5 - 10 mm²

Pour prolongateurs non isolés: 0,5 - 10 mm²

Description technique

Pour cosses et connecteurs isolés	0,5 - 6 mm ²
Pour cosses et connecteurs non isolés	0,5 - 10 mm ²

Pour prolongateurs non isolés	0,5 - 10 mm ²
Pour languettes non isolées	0,5 - 6 mm ²
Pour embouts de câble	0,25 – 6,0 et 10; 16; 25 mm ²
Longueur totale	250 mm
Nombre de profils interchangeables	5
Référence fabricant	MultiCrimp
Type de produit	Crimpzange