

**Garant****Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm**

## Données de commande

N° commande	724840 160
GTIN	4045197417022
Classe d'article	71B

## Description

**Exécution:**

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

**Norme:**

**DIN ISO 5749**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

## Description technique

Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	2,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée

Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante