



Jeu de forets marteaux en carbure, Ø foret: 5-14mm



Données de commande

N° commande	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Classe d'article	76G

Description

Exécution:

- **2 dents.** Les 3 dents spéciales Power Breaker du MS2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Contenu:

Forets marteaux 789000: 1 de chaque
Réf. 5; 6; 6, longueur 110 mm;
réf. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, longueur 160 mm

Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø foret	5 - 14 mm

Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

Accessoires

Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 8X160 mm	789000 8X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 10X160 mm	789000 10X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 14X160 mm	789000 14X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 12X160 mm	789000 12X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 5X110 mm	789000 5X110
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 6X110 mm	789000 6X110
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 8X110 mm	789000 8X110
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 6X160 mm	789000 6X160