

**Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus, Ø×Longueur totale: 5X110mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 789050 5X110  |
| GTIN             | 4002395366644 |
| Classe d'article | 76G           |

**Description****Exécution:**

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Pointe courbée plus affûtée: Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.

Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Tête en carbure soudée à 4 arêtes.

**Utilisation:**

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

**Description technique**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Longueur hélice                               | 50 mm                |
| Nombre de dents Z                             | 4                    |
| Longueur totale                               | 110 mm               |
| Ø   | 5 mm                 |
| Type d'outils                                 | Carbure              |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue   | SDS Plus             |
| Type de produit                               | Forets à béton       |

