

**Foret marteau en carbure "MX4" SDS-plus, Ø×Longueur totale: 30X450mm****Données de commande**

N° commande	789050 30X450
GTIN	4002395321049
Classe d'article	76G

Description**Exécution:**

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Pointe courbée plus affûtée: Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.

Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques. Tête **monobloc en carbure brasé** à 4 arêtes, fendue et robuste. Le nouveau design de la tête en combinaison avec une pointe bien affûtée permet une progression optimale lors de l'impact avec le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

Description technique

Ø	30 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur totale	450 mm
Longueur hélice	400 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus

Type de produit

Forets à béton