

**Pince coupante diagonale polie, Longueur totale: 125mm****Données de commande**

N° commande	724900 125
GTIN	4003773213406
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,5 mm
Longueur totale	125 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid, tête polie

Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante