

Garant

**Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale, PC,
Longueur totale: 130 mm**

**Données de commande**

N° commande	725390 130
GTIN	4045197166371
Classe d'article	71B

Description**Exécution:**

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.

Branches avec gaine en plastique et ressort d'ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø: 0,4 - 1,5 mm

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø: 0,4 - 1 mm

Description technique

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	0,4 - 1 mm
Longueur totale	130 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	0,4 - 1,5 mm
Taillants biseautés	petit chanfrein PC
Poignée	Gaine en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Attribut des noms de produit	PC
Branches avec ressort d'ouverture	oui
Type de produit	Pince coupante

Accessoires

Jeu de ressorts 2 pièces	719270
--------------------------	--------