

Garant**Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 140mm**

Données de commande

N° commande	725310 140
GTIN	4045197501639
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,8 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4 mm
Longueur totale	140 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial

Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante