

Garant**Adaptateur de préhension, Type: 7****Données de commande**

N° commande	361160 7
GTIN	2050001919250
Classe d'article	34A

Description**Utilisation:**

Adaptateurs de préhension avec pointes, p. ex. pour le serrage de pièces brutes. Adaptateurs de serrage plats avec revêtement, par ex. pour le serrage de pièces pré-usinées. Adaptateurs de préhension ronds avec pointe pour perçage près des bords et pour un espace libre suppl. sous la pc.

Pour pièces avec grand rayon ou chanfrein entre 3 et 8 mm. Pour pièces avec grand rayon ou chanfrein entre 3 et 8 mm.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés de préhension 361128 – 361129.

Mors Allmatic 361206 – 361354. Mors rapportés GARANT Xpent 361128 et 361129. Mors rapportés GARANT Xtric 363038 125.

Description technique

Hauteur	8 mm
Exécution	rond
Type de produit	Adaptateur de préhension

