

HellermannTyton

**Pince à douilles, Type: 8/10****Données de commande**

N° commande	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Classe d'article	76C

**Description****Exécution:**

Corps de pince en alliage léger avec 3 broches coudées en acier (réf. 8/10 avec broches droites) interchangeables. Largeur d'ouverture réglable à l'aide d'un goujon fileté.

**Utilisation:**

Pour écarter des douilles en caoutchouc et en PVC.

**Remarque(s):**

Utiliser les broches de rechange uniquement en fonction de leur type.

Longueur de broche utile: 65 mm

Longueur totale: 150 mm

Longueur de broche totale: 80 mm

Pour Ø ext. câble: 23 - 28 mm

Pour Ø int. douilles: 12 - 17 mm

**Description technique**

Pour Ø int. douilles	12 - 17 mm
Longueur de broche totale	80 mm
Pour Ø ext. câble	23 - 28 mm
Longueur totale	150 mm
Longueur de broche utile	65 mm
Référence fabricant	NA8/10

Type de produit

Pince a sertir

---

**Accessoires**

Jeu de broches de rechange 3 pièces Type 8/10

729931 8/10

Ressort pour pince à douilles Type 2

729320 2