

**Coupe-boulons compact CoBolt®, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	731750 200
GTIN	4003773033165
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication à levier spéciale pour un minimum d'efforts. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).

Pince noire et brunie à froid, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 2000 N/mm² max.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Pour corde à piano jusqu'à Ø	3,6 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à Ø	5,2 mm
Pour fil d'acier doux jusqu'à Ø	6 mm
Référence fabricant	CoBolt®
Tranchant	trempé
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid
Avec ressort d'ouverture	non

Type de produit

Pince coupante