



## Coupe-câble métallique, Longueur totale: 190mm



### Données de commande

N° commande	731550 190
GTIN	4003773040651
Classe d'article	73F

### Description

**Exécution:**

Forme robuste, entièrement forgée en acier. Avec articulation vissée et ressort d'ouverture. Dureté des taillants 64 HRC. Branches avec léger revêtement en PVC. Avec ressort d'ouverture intérieur et levier de verrouillage. Deux profils de sertissage intégrés pour extrémités de gaines de câbles Bowden et de câbles métalliques.

**Utilisation:**

Pour couper des câbles métalliques, des câbles multiconducteurs, etc.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium spécial, trempé.

### Description technique

Longueur totale	190 mm
Pour acier rond (max. 1200 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	4 mm
Pour cordes à piano Ø	2,5 mm
Pour câbles métalliques (max. 1600 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	5 mm
Type de produit	Pince coupante