



## Coupe-câbles avec démultiplication isolé suivant VDE, Pour Ø câble: 52mm



### Données de commande

N° commande	731150 52
GTIN	4003773026891
Classe d'article	73F

### Description

**Exécution:**

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication (commande à une main). Aucun glissement du couteau grâce à deux guides.

**Isolation jusqu'à 1000 V, suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Utilisation:**

Pour couper proprement des câbles en aluminium et en cuivre (également des cordons). Ne pas utiliser pour les fils d'acier, les alliages d'aluminium durs, les conducteurs de cuivre étirés à froid.

**Matière(s):**

Lames en acier spécial, branches en tôle d'acier avec gaine.

**Remarque(s):**

Pour les conducteurs simples, la capacité de coupe est réduite d'environ 30 %.

### Description technique

Pour Ø câble	52 mm
Longueur totale	280 mm
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à	380 mm <sup>2</sup>
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Utilisation	mécanique, une main, principe du cliquet
Matériau	Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Type de produit	Ciseaux

---

## Accessoires

Couteau pivotant avec vis et écrou Pour Ø câble 52 mm	731130 52
---	-----------