

LINDSTRÖM

Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête ovale, AC, Longueur totale: 110mm**Données de commande**

N° commande	726280 110
GTIN	7314150051007
Classe d'article	73M

Description**Exécution:**

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 – 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Gaine antistatique en plastique jaune avec ressort d'ouverture. **ESD**. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants.

Matière(s):

Alliage d'acier hautes performances, forgé, bruni.

Description technique

Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø	0,1 - 1 mm
Longueur totale	110 mm
Largeur tête	10 mm
Longueur de coupe	10 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Taillants biseautés	sans chanfrein
Matériau	Alliage d'acier hautes performances
Forme de la tête	ovale
Poignée	Gaine en plastique

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (63 – 65 HRC)
Surface	noire et brunie
Attribut des noms de produit	AC
Avec ressort d'ouverture	oui
Type de produit	Pince coupante