



## Coupe-boulons compact CoBolt® avec gaine, Longueur totale: 200mm



### Données de commande

N° commande	731740 200
GTIN	4003773047056
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication à levier spéciale pour un minimum d'efforts. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).

Pince noire et brunie à froid, branches avec gaine multimatière.

#### Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 2000 N/mm<sup>2</sup> max.

#### Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

### Description technique

Pour fil d'acier doux jusqu'à Ø	6 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à Ø	5,2 mm
Pour corde à piano jusqu'à Ø	3,6 mm
Longueur totale	200 mm
Référence fabricant	CoBolt®
Tranchant	trempé
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid
Avec ressort d'ouverture	non

Type de produit

Pince coupante