



Coupe-câbles avec démultiplication isolé suivant VDE, Pour Ø câble: 60mm



Données de commande

N° commande	731150 60
GTIN	4003773075189
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication (commande à une main). Aucun glissement du couteau grâce à deux guides.

Isolation jusqu'à 1000 V, suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Utilisation:

Pour couper proprement des câbles en aluminium et en cuivre (également des cordons). Ne pas utiliser pour les fils d'acier, les alliages d'aluminium durs, les conducteurs de cuivre étirés à froid.

Matière(s):

Lames en acier spécial, branches en tôle d'acier avec gaine.

Remarque(s):

Pour les conducteurs simples, la capacité de coupe est réduite d'environ 30 %.

Description technique

Pour Ø câble	60 mm
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à	600 mm ²
Longueur totale	320 mm
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Utilisation	mécanique, une main, principe du cliquet
Matériau	Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Type de produit	Ciseaux