

LINDSTRÖM

Pince coupante frontale-diagonale pour l'électronique avec mâchoires longues, creusées, PC, Longueur totale: 118mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 726880 118 |
| GTIN | 7314150051427 |
| Classe d'article | 73M |

Description

Exécution:

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 – 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Gaine antistatique en plastique jaune avec ressort d'ouverture. **ESD**. Articulation fileté de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants.

Matière(s):

Alliage d'acier hautes performances, forgé, bruni.

Description technique

| | |
|--|--------------------|
| Largeur tête | 10 mm |
| Longueur totale | 118 mm |
| Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à Ø | 0,2 - 0,8 mm |
| Longueur tête | 18 mm |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Taillants biseautés | petit chanfrein PC |
| Articulation | réglable |
| Exécution des mors | longue, dégagée |
| Poignée | Gaine en plastique |

| | |
|------------------------------|---|
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (63 – 65 HRC) |
| Matériau | Alliage d'acier hautes performances |
| Surface | noire et brunie |
| Attribut des noms de produit | PC |
| Avec ressort d'ouverture | oui |
| Type de produit | Pince coupante |