

VBW**Pince coupante pour treillis soudés, Longueur totale: 950mm**

Données de commande

N° commande	737200 950
GTIN	4005887426901
Classe d'article	73L

Description

Exécution:

Puissante tête spéciale avec démultiplication pour couper des treillis soudés. Entretoise forgée avec vis pour un réglage précis des couteaux, butée de limitation forgée, branches tubulaires vernies avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour couper des treillis métalliques et des aciers ronds présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 1600 N/mm² max.

Matière(s):

Tête en acier à outils spécial, tranchants trempés par induction.

Pièce(s) de rechange:

Têtes 737210. Vis de rechange 737220. Vis de réglage de rechange 737230.

Remarque(s):

Plusieurs repositionnements sont nécessaires pour le tronçonnage de \varnothing 8 mm / 48HRC.

Description technique

Longueur totale	950 mm
Pour barres simples jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm ²	6 mm
Pour barres doubles jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm ²	2×8 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm ²	9 mm
Pour barres simples jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm ²	11 mm
Type de produit	Pince coupante

Accessoires

Jeu de vis de rechange, avec écrous 3 pièces Type 950	737220 950
Tête de rechange complète avec vis de couteau Longueur totale 950 mm	737210 950
Vis de réglage de rechange avec écrou Type 950	737230 950