

**Coupe-boulons, Longueur totale: 760mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 733300 760 |
| GTIN | 4003773066774 |
| Classe d'article | 73F |

Description**Exécution:**

Tête avec démultiplication et couteaux universels. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Butée de limitation forgée avec amortisseur confortable; branches tubulaires revêtues par poudre avec gaine multimatériau.

Utilisation:

Pour couper des aciers normaux et à haute résistance jusqu'à 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm²).

Matière(s):

Couteaux en acier au chrome-vanadium hautes performances, tranchants trempés par induction (env. 62 HRC).

Pièce(s) de rechange:

Têtes 733350.

Description technique

| | |
|--|--|
| Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm ² jusqu'à Ø | 9 mm |
| Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm ² jusqu'à Ø | 11 mm |
| Longueur totale | 760 mm |
| Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm ² jusqu'à Ø | 8 mm |
| Matériau | Acier hautes performances au chrome-vanadium |
| Type de produit | Pince coupante |

Accessoires

Couteau de rechange complet avec vis Longueur totale
760 mm

733350 760