

Testeur de phase unipolaire, Largeur de lame: 3mm



Données de commande

N° commande	665050 3
GTIN	4016133452001
Classe d'article	66B

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.

Modèle simple, réf. 3,5 sans clip. Plage de contrôle 120 – 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.

Description technique

Longueur lame	60 mm
Clip	oui
Largeur de lame	3 mm
Longueur totale	145 mm
Plage de contrôle	120 - 250 V
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Testeur de tension