

**Brucelles becs arrondis / becs 3 mm de large, 145 mm, forme 40, Matériau: TITAN****Données de commande**

N° commande	727550 TITAN
GTIN	4045197993038
Classe d'article	76B

Description**Exécution:**

Striée à l'intérieur. Titane pur, **inoxydable**, résistant aux acides, totalement antimagnétique, très grande élasticité, résistant à l'usure, résistant à la chaleur jusqu'à env. 800 °C.

Description technique

Matériau	Titane pur, inoxydable
Longueur	145 mm
Largeur pointes	3 mm
Propriété pointes	tronquée, striée à l'intérieur
Forme des pointes	40
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Brucelles