

**Pince de montage avec serrage par crans, Longueur totale: 240mm****Données de commande**

N° commande	727950 240
GTIN	4045197379917
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Avec mâchoires étroites, particulièrement longues, à extrémités biseautées ou coudées. Branches avec anneau de ciseaux et serrage par crans. Surfaces de prise dentées. Extrémités des mâchoires coudées à 90°, surfaces de prise avec prisme en croix.

Utilisation:

Ces pinces servent à maintenir automatiquement des pièces et fils de petites tailles, par ex. lors de soudure, les deux mains soient libres.

Matière(s):

Acier inoxydable.

Description technique

Longueur totale	240 mm
Longueur mors	75 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pinces-étaux de montage