

**HOLEX****Pince de montage avec serrage par crans, coudée à 25°, Longueur totale: 240mm**

## Données de commande

N° commande	727960 240
GTIN	4045197379931
Classe d'article	72B

## Description

**Exécution:**

Avec mâchoires étroites, particulièrement longues, à extrémités biseautées ou coudées. Branches avec anneau de ciseaux et serrage par crans. Surfaces de prise dentées. Mâchoires courbées à env. 25°.

**Utilisation:**

Ces pinces servent à maintenir automatiquement des pièces et fils de petites tailles, par ex. lors de soudure, les deux mains soient libres.

**Matière(s):**

Acier inoxydable.

## Description technique

Longueur totale	240 mm
Longueur mors	50 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pincés-étaux de montage